




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS 90° angle, barre d'appui 154 x 154 mm avec dispositif d'assemblage RT350108
<b>Couleur</b>	VVS:777569508 EAN:5708590153865 NBS:N13:436  Bleu foncé (RAL 5011) 
<b>Description</b>	<p>PLUS coude de coin, 90°, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. 154 x 154 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales. RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm.</p> <p>PLUS coude de coin, 90°, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. 154 x 154 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales. RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm. Matériaux : aluminium laqué par poudrage.</p>
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
<b>Matériaux</b>	Aluminium laqué par poudrage.
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
<b>Nettoyage</b>	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.



PRESSALIT®

<b>Article</b>	PLUS 90° angle, barre d'appui 154 x 154 mm avec dispositif d'assemblage
<b>Numéro article</b>	RT350108

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®