




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SCT 3000 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar. R8582313301
<b>Kleur</b>	Grafiëtgrijs (RAL 7024)
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS: 777543443 EAN: 5708590374109 HMI: 130167</p>  <p>Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche- en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche- en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.</p> <p>De SCT 3000-serie heeft een stijlvol en bekroond ontwerp gericht op comfort en gebruiksgemak.</p> <p>SCT 3000 douchebrancard, elektrisch in hoogte 700 mm verstelbaar; van 300 mm tot 1000 mm, met afstandbediening aan kabel. Opklapbaar. Inclusief veiligheidsrek, flexibele slang (Ø32 mm) en wateropvangbak met geïntegreerde afvoer. De lengte is 1300 mm, de buitenmaten 1025mm x 1410 mm. Exclusief bevestigingsset.</p>
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Afstelhoogte</b>	700 mm
<b>Product capaciteit</b>	<p>Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 227 kg. Maximale belasting (SWL): 237 kg. Wanneer de tafel belast is met 227 kg, is elke wandbevestiging belast met 29,5 kg.</p> <p><i>Dit product is statisch getest met een belasting van 592,5 KG zoals de IEC 60601-1 norm vereist dat er getest wordt met een veiligheidsfactor van 2,5.</i></p>



<b>Product</b>	SCT 3000 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar.
<b>Artikelnummer</b>	R8582313301
<b>Opwaartse snelheid</b>	Speed up mm: 15 mm/s Speed down mm: 20 mm/s
<b>Noise level</b>	48 dB
<b>Materialen</b>	Roestvrij staal met poedercoating, aluminium, kunststof (PVC, polystyreen). Pads van polyurethaanschuim zijn getest volgens de DIN EN 1021-1 norm (vlambestendigheid).
<b>Ergonomy</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De ergonomisch ontworpen veiligheidsrails hebben een praktisch lager middengedeelte, dat een betere toegang en werkomgeving biedt voor de verzorger tijdens het verplaatsen, douchen, drogen, verschonen en aankleden van de gebruiker.</li><li>• Met één hand te bedienen veiligheidsrails stelt de verzorger in staat om zowel oogcontact als fysiek contact met de gebruiker te houden gedurende het hele proces.</li><li>• Gemakkelijk te reinigen, gladde contactvlakken die geen vuil en bacteriën verzamelen.</li></ul>
<b>Funktie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Een wateropvangbak vangt een deel van het douchewater op en voorkomt overmatig gespetter. De flexibele slang (Ø32 mm) die is bevestigd aan de in het midden gemonteerde afvoer van het wateropvangbak, kan worden aangesloten op een afvoer in de vloer of op de muur.</li><li>• De licht gebogen vorm maakt de tafel uiterst comfortabel en veilig.</li><li>• De verstelbare neksteun kan worden verplaatst naar beide uiteinden van de 1800 mm douche / aankleedtafel.</li><li>• De geïntegreerde gaspatronen maken het mogelijk om de tafel te klappen wanneer de tafel niet wordt gebruikt om het vloeroppervlak te maximaliseren.</li><li>• Deze in hoogte verstelbare douchebrancard wordt geleverd met een afstandsbediening aan een kabel. De rode knoppen geven duidelijk "omhoog" en "omlaag" aan.</li><li>• De bekabelde afstandsbediening wordt geleverd met een praktische houder voor plaatsing aan de muur.</li></ul>
<b>Mains connection (V)</b>	230
<b>Actuator (motor)</b>	LA40 Careline (Linak) 4000 N, IPX6
<b>Control box</b>	CA63 Careline (Linak), IPX6



# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SCT 3000 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar. R8582313301
<b>Wired remote control</b>  <b>Power consumption (maximale belasting)</b>	HB30 (Linak), IP66  Power consumption by maximum load: 420 W Power consumption by standby: 2 W
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. LET OP! Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloride hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensverwachting van het product verkorten.













<b>Product</b>	SCT 3000 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar.
<b>Artikelnummer</b>	R8582313301
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreinigder. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>
<b>Conformiteitsverklaring</b>	<p>Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen</li><li>- Machinerichtlijn 2006/42/EEG</li><li>- RoHS-richtlijn 2011/65/EG.</li></ul>













<b>Product</b>	SCT 3000 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar.
<b>Artikelnummer</b>	R8582313301

## Installatie in verschillende wandtypes

	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen&gt;=Hiz12</b> V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SCT 3000 douchebrancard, elektrisch in hoogte verstelbaar. R8582313301
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.