



# PRESSALIT®

## Pressalit Style D300 1204

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt

stål<br><br>Inkl. designemblem, borstad mässing och borstad stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varunummer

1204231-DN2999

VVS: 614963231

NRF: 1587554

RSK: 7824153

EAN: 5708590399058

Pressalit Style D300 är framtagen för dig som vill ha mer än bara en toalettstol. Dess slanka och eleganta design skapar ett lätt och exklusivt uttryck som passar perfekt i alla moderna badrum. <br><br>Med utbytbara sidodesignelement kan du skapa din badrumsstil och en enhetlig helhet med resten av dina Pressalit Style-badrumsprodukter, samt anpassa detaljerna efter din personliga smak och stil. Sitsen levereras med två uppsättningar designelement, vilket gör det enkelt att ändra färg och utseende när du vill förnya. Ytterligare designelement i andra färger och ytbehandlingar finns också att köpa. <br><br>Pressalit Style D300 finns i sex vackra färger: vit, matt vit, svart, matt svart, matt dusty green och matt taupe. Dessa nyanser gör det möjligt att skapa exakt den atmosfär du vill ha i ditt badrum. <br><br>Bakom designen finns Pressalits välkända kvalitet, 10 års garanti samt funktioner som Soft Close för en tyst och lyxig stängning och Lift-off för enkel och effektiv rengöring. Dessutom säkerställer Pressalit SteadyFix® enastående stabilitet.






### Färg

Matt svart

### Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Style D300", art. nr. 1204 i genomfärgad härdad plast, med soft close, inkl. DN2 universalbeslag med lift-off i rostfritt stål.

- centeravstånd 144-224 mm
- belastning - sittning 240 kg
- 10 års garanti





# PRESSALIT®

## Pressalit Style D300 1204

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt

stål<br><br>Inkl. designemblem, borstad mässing och borstad stål

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Design type</b>      | Sandwich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Designer</b>         | Pressalit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Design år</b>        | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Material</b>         | <p><b>TOALETTSITS</b><br/>Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFER</b><br/>EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPARSET:</b><br/>Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p><b>BESLAG</b><br/>Rostfritt stål och termoplast.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b> | Max belastning sittring 240 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vikt</b>             | 2,748 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kartong storlek</b>  | 457x389x68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vikt per kolli</b>   | 3,172 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Paket storlek</b>    | 469x401x348 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vikt per kolli</b>   | 15,86 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Antal per kolli</b>  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kolli per pall</b>   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Antal per pall</b>   | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rengöring</b>        | Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.                                                                                                                                                                                                                                             |



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Style D300 1204****Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt****stål<br><br>Inkl. designemblem, borstad mässing och borstad stål**

---

**Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®