



# PRESSALIT®

## Pressalit Sway Norden 1030 Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varenummer

1030112-DH5999  
VVS:615062112  
NRF:6190227  
RSK:7821885  
EAN:5708590357782

Sway Norden har et slankt og selvsikkert look. Forkæl dig selv med et sæde, der er et lækkert match til din stilsikre livsstil.






### Farve

Antracitgrå

### Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sway Norden", art. nr. 1030 af gennemfarvet hærdeplast, med indbygget soft close funktion, inkl. DH5 universal kombi beslag til lift-off i rustfrit stål.  
- centerafstand 135-213 mm  
- belastning - ringsæde 240 kg  
- 10 års garanti



### Designtype

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Design-år

2017



---

**Pressalit Sway Norden 1030**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål**

---

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT:</b> Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 240 kg
<b>Vægt</b>	2,649 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	465x388x89 mm
<b>Vægt emballeret</b>	3,057 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	479x399x458 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	15,285 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	8
<b>Antal pr. palle</b>	40
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Sway Norden 1030**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---