




PRESSALIT®

Fast beslag med lift-off

Varenummer

BS46000
RSK:7828044
EAN:5708590390062
DB: 2367553



*min 50 mm

Produktkapacitet**Vægt**

0,016 kg

Vægt emballeret

0,016 kg

Vægt pr. kolli

0 kg

Antal pr. kolli

0

Antal pr. palle

0

Rengøring

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

Garanti

Der ydes 10 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com