




Product Artikelnummer	SELECT TL4 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer R9114000
Kleur	Wit
Beschrijving	<p>VVS:617989700 NRF:6191188 EAN:5708590372891 HMI: 138238</p>  <p>SELECT hoog-laag toiletsysteem zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en kleuren voor zowel wand- als vloerafvoer. Ze zijn verkrijgbaar in elektrisch of handmatig in hoogte verstelbare versies, met of zonder zijprofielen en voor standaard toilet potten en douchewc's. Allemaal ontwikkeld met het oog op hygiëne en eenvoudige reiniging.</p> <p>SELECT TL4 hoog/laag toiletsysteem, voor vloerafvoer. Incl. inbouwreservoir met dubbel spoelsysteem 3/6 liter (kan worden ingesteld op 2/4 liter). 200 mm elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieningspaneel aan toiletsteun. Geschikt voor douche toilet of douche toiletzitting. Wandcloset, toiletzitting en toiletsteun (noodzakelijk voor hoogteverstelling) afzonderlijk te bestellen. Materialen: Roestvrij staal en PMMA / ABS-kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal.</p>
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	200 mm
Product capaciteit	Maximale gebruikersbelasting: 200 kg. Maximale belasting 235 kg.(gebruikersbelasting+accessoires). Wanneer de toiletlift wordt belast met 235 kg, wordt elke muurbevestiging belast met 65 kg. De toiletlift wordt statisch getest met 600 kg, wat een vereiste is volgens de de toegepaste normen voor hulpmiddelen. Houd er rekening mee dat de meeste wandclosets welke compatibel zijn met deze toiletlift, zijn getest tot 400 kg.
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 10 mm/s Speed down mm: 10 mm/s
Noise level	48 dB



Product Artikelnummer	SELECT TL4 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer R9114000
Materialen	Het hoog/laag toiletsysteem is gemaakt van roestvrij staal, de afdekking is gemaakt van PMMA / ABS-kunststof
Mains connection (V)	230
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 70 W Power consumption by standby: 2 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreinigder. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>













PRESSALIT®

Product	SELECT TL4 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer
Artikelnummer	R9114000
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in: <ul style="list-style-type: none">- Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen- Machinerichtlijn 2006/42/EEG- RoHS-richtlijn 2011/65/EG.








Product	SELECT TL4 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer
Artikelnummer	R9114000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	SELECT TL4 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer R9114000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 