




# PRESSALIT®

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                   | PLUS Rohrstück 2400 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktnummer</b>             | RT307035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Farbe</b>                     | <p>VVS: 777569075<br/>EAN: 5708590146119<br/>NBS: N13:436</p> <p>Rot (RAL 3003)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b> | <p>PLUS Rohrstück, mit Innengewinde/Gewindebolzen.<br/>Länge 2400 mm, Durchmesser 33 mm.<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden.</p> <p>PLUS Rohrstück, mit Innengewinde/Gewindebolzen.<br/>Länge 2400 mm, Durchmesser 33 mm.<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden.<br/>Materialien: Pulverlackiertes Aluminium.</p> |
| <b>Produktkapazität</b>          | <p>Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg<br/>Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Materialien</b>               | Pulverbeschichtetes Aluminium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ergonomie</b>                 | <p>Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm.<br/>Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand.<br/>Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Garantie</b>                  | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Reinigung</b>                 | Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# PRESSALIT®

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Rohrstück 2400 mm. |
| <b>Produktnummer</b> | RT307035                |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®

8. juli 2026