




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b> | PLUS Winkelrohrstück 762 x 154 mm mit Wandrosette<br>RT345000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Farbe</b>                           | VVS:777569450<br>NRF:6311274<br>EAN:5708590146690<br>NBS:N13:436<br><br>Weiß<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>       | <p>PLUS Winkelrohrstück, rechts/links drehbar, waagerechter Winkel, mit Wandrosette und Gewindebolzen.<br/>154 x 762 mm, Durchmesser 33 mm.<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden.<br/>Exkl. Wandbefestigungen.<br/>Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)".</p> <p>PLUS Winkelrohrstück, rechts/links drehbar, waagerechter Winkel, mit Wandrosette und Gewindebolzen.<br/>154 x 762 mm, Durchmesser 33 mm.<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden.<br/>Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoffe.<br/>Exkl. Wandbefestigungen.</p> |
| <b>Produktkapazität</b>                | Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg<br>Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materialien</b><br><b>Ergonomie</b> | Pulverbeschichtetes Aluminium. Wandrosette: Cyclooy Kunststoff<br><br>Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm.<br>Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand.<br>Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# PRESSALIT®






|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Winkelrohrstück 762 x 154 mm mit Wandrosette                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktnummer</b> | RT345000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Garantie</b>      | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. |
| <b>Reinigung</b>     | Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.                                                                              |



PRESSALIT®






|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Winkelrohrstück 762 x 154 mm mit Wandrosette |
| <b>Produktnummer</b> | RT345000                                          |

## Montage in verschiedenen Wandtypen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Beton &gt;B25</b></p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                  |    |
|   | <p><b>Vollziegel &gt;= Mz12</b></p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                          |   |
|  | <p><b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b></p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                  |  |
|  | <p><b>Porenbeton P4</b></p> <p>V8665 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6.<br/>Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                                     |  |
|  | <p><b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b></p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).<br/>Muss separat bestellt werden.</p> |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>                                              | PLUS Winkelrohrstück 762 x 154 mm mit Wandrosette<br>RT345000                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |   |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.         |    |   |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b><br>Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.                                                        |  |                                                                                                                                                                         |

[pressalit.com](http://pressalit.com)