




# PRESSALIT®

---

## Puffer mit Schraube 50 mm

---

<b>Produktnummer</b>	T9803 EAN:5708590183947
<b>Beschreibung</b>	Puffer mit Schraube 50 mm



---

### Produktkapazität

---

<b>Gewicht</b>	0,46 kg
<b>Gewicht, brutto</b>	0,46 kg
<b>Gewicht pro kolli</b>	0 kg
<b>Stück per kolli</b>	0
<b>Stück pro Palette</b>	0

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---