



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Premium Infrarød sensormodul til dispensere PX00799
Produktbeskrivelse	VVS: 774565999 NRF: 1438623 RSK: 8920357 EAN: 5708590392066 Infrarød sensor med pumpe, som kan anvendes i sæbedispensere. Sensoren reagerer på lysforskelle. Registreringsafstand ca. 5 cm. Passer til sæbedispenserne PX10320, PX30320, PX40320, PY10715, PY20725 og PY30735. 3V. Kræver 2 LR14 batterier (ikke inkl.).
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com