




|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b> | PLUS Winkelrohrstück 400 x 154 mm mit Wandrosette<br>RT340035   |
| <b>Farbe</b>                           | VVS:777569405<br>EAN:5708590146669<br>NBS:N13:436<br><br>Rot (RAL 3003)<br><br>  |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>       | <p>PLUS Winkelrohrstück, rechts, 90° senkrechter Winkel, mit Wandrosette und Gewindebolzen.<br/>400 mm x 154 mm, Durchmesser 33 mm.<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden.<br/>Exkl. Wandbefestigungen.<br/>Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)".</p> <p>PLUS Winkelrohrstück, rechts, 90° senkrechter Winkel, mit Wandrosette und Gewindebolzen.<br/>400 mm x 154 mm, Durchmesser 33 mm.<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden.<br/>Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoffe.<br/>Exkl. Wandbefestigungen.</p> |
| <b>Produktkapazität</b>                | Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg<br>Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.   |
| <b>Materialien</b><br><b>Ergonomie</b> | Pulverbeschichtetes Aluminium. Wandrosette: Cycloy Kunststoff<br><br>Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm.<br>Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand.<br>Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.   |













# PRESSALIT®

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Winkelrohrstück 400 x 154 mm mit Wandrosette   |
| <b>Produktnummer</b> | RT340035  |
| <b>Garantie</b>      | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. |
| <b>Reinigung</b>     | Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.  |









|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Winkelrohrstück 400 x 154 mm mit Wandrosette |
| <b>Produktnummer</b> | RT340035  |

## Montage in verschiedenen Wandtypen

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.   |    |
|   | <b>Vollziegel &gt;= Mz12</b><br>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.   |   |
|  | <b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b><br>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.   |  |
|  | <b>Porenbeton P4</b><br>V8665 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6.<br>Muss separat bestellt werden.   |  |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b><br>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).<br>Muss separat bestellt werden. |  |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>  | PLUS Winkelrohrstück 400 x 154 mm mit Wandrosette<br>RT340035   |   |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.        |    |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfüterung</b><br>Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.  |  |