




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | PLUS 90° hoekhandgreep , 400 x 900 mm, links<br>RT119000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kleur</b>                           | VVS:777567500<br>NRF:6311222<br>RSK:8980572<br>EAN:5708590146317<br>HMI: 25434<br>NBS:N13:436<br>FDA:ILS/D135866<br>Wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschrijving</b>                    |  <p>PLUS toiletsteunen zijn hoogwaardige producten en kunnen op talloze manieren worden gecombineerd. De Plus toiletsteunen bieden de finishing touch voor het inrichten van een functionele en flexibele badkamer. Een betrouwbare oplossing met veel verschillende opties, welke eenvoudig de basis kan leggen voor meer onafhankelijkheid.</p> <p>PLUS hoekhandgreep, hoek 90° - links, diameter 33 mm, A: 400 mm x B: 900 mm, voor vaste montage.<br/>De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de handgreep vast te houden.<br/>Inkl. wand rozet, die de bevestigingen bedekt.<br/>Materiaal: Gepoedercoat aluminium en kunststof<br/>Excl. bevestigingsmateriaal.<br/>Materiaal: Gepoedercoat aluminium en kunststof<br/>Excl. bevestigingsmateriaal</p> |
| <b>Product capaciteit</b>              | Maximale belasting: 235 kg.<br>Wanneer de handgreep wordt belast met 235 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 56 kg.<br><i>Handgrepen worden getest met een 1,5 veiligheidsfactor in overeenstemming met de eisen in ISO 17966:2016.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Materialen</b>                      | Basismateriaal: aluminium<br><br>Oppervlakte materiaal: polyester lak<br><br>Afdekkapje: Cycloy kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>       | PLUS 90° hoekhandgreep , 400 x 900 mm, links                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Artikelnummer</b> | RT119000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ergonomy</b>      | Door de diameter van 33 mm kan de handgreep comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de handgreep ivast te houden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Garantie</b>      | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Reiniging</b>     | <p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger.<br/>Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b><br/>Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p> |




PRESSALIT®

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Product</b>       | PLUS 90° hoekhandgreep , 400 x 900 mm, links |
| <b>Artikelnummer</b> | RT119000                                     |

## Installatie in verschillende wandtypes

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betonwanden &gt;B25</b><br>V8617 - Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                      |    |
|   | <b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b><br>V8617 - Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8.<br>Moeten apart worden besteld.                                                             |    |
|  | <b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b><br>V8617 - Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                      |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8667 - Bevestigingsmateriaal, 12 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                             |  |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b><br>V8617 - Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig.<br>Moeten apart worden besteld. |  |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>                                              | PLUS 90° hoekhandgreep , 400 x 900 mm, links<br>RT119000                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b><br>Muurbevestigingen (12 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.                    |    |   |
|    | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b><br>Muurbevestigingen (12 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. |    |   |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b><br>Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.                                                                                   |  |                                                                                                                                                                         |