




PRESSALIT®

Product Varunummer	Spolknapp till PLUS toalettarmstöd R9342
Beskrivning	VVS:615859300 NRF:6190666 EAN:5708590314686 NBS:N13:436  Spolningsknapp kan användas med PLUS toalettarmstöd och SELECT TL2 upphängning till toalett. Spolningsknapp 3/6 l, batteridrivnen (2 x 1½ Volt AAA), för montering under PLUS toalettarmstöd. Samkörning med SELECT upphängning till toalett kan företages av Pressalit. I detta fall måste R9343 (batteri) eller R9344 (nätanslutning) också beställas. Spolningsknapp kan användas med Geberit inbyggnadscistern, observera att ytterligare Geberit-delar krävs.
Material Funktioner	PA Spolningsknappen har två knappar med följande kombinationer: Kombination blå/grön: Blå knapp = stort skölj (mycket vatten). Grön knapp = liten skölj (inte så mycket vatten). Kombination blå/svart: Blå knapp = stort skölj (mycket vatten). Svart knapp = liten skölj (inte så mycket vatten). Kombination svart/grön: Svart knapp = stort skölj (mycket vatten). Grön knapp = liten skölj (inte så mycket vatten). Kombination röd/svart: Röd knapp = stort skölj (mycket vatten). Svart knapp = liten skölj (inte så mycket vatten).
Garanti WEEE	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

Product	Spolknapp till PLUS toalettarmstöd
Varunummer	R9342

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026