




Produkt Produktnummer	PLUS Winkelrohrstück 762 x 154 mm mit Wandrosette RT345112
Farbe	VVS:777569452 NRF:6311275 EAN:5708590318950 NBS:N13:436 Anthrazitgrau 
Produkt- beschreibung	<p>PLUS Winkelrohrstück, rechts/links drehbar, waagerechter Winkel, mit Wandrosette und Gewindebolzen. 154 x 762 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden. Exkl. Wandbefestigungen. Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)".</p> <p>PLUS Winkelrohrstück, rechts/links drehbar, waagerechter Winkel, mit Wandrosette und Gewindebolzen. 154 x 762 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden. Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoffe. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
Produktkapazität	Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.
Materialien Ergonomie	Pulverbeschichtetes Aluminium. Wandrosette: Cycloy Kunststoff Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm. Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand. Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.













PRESSALIT®

Produkt	PLUS Winkelrohrstück 762 x 154 mm mit Wandrosette
Produktnummer	RT345112
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.






Produkt	PLUS Winkelrohrstück 762 x 154 mm mit Wandrosette
Produktnummer	RT345112

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8665 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



Produkt Produktnummer	PLUS Winkelrohrstück 762 x 154 mm mit Wandrosette RT345112	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfüterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	