




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Pressalit Public Premium Håndtørrer med sensor, mat sort PX40515
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 776133331 NRF: 1438622 RSK: 8865105 EAN: 5708590395524</p>  <p>Varmluftshåndtørrer i rustfrit stål til vægmontering. Aktiveringsafstand 172 mm (<math>\pm</math> 20 mm). Tørretid ca. 15 sek. Tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør</p> <p>Effekt 840-1000 W. 230 V / 50/60 Hz</p>
<b>Materialer</b>	Europæisk rustfrit stål (AISI 304)
<b>Garanti</b>	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.
<b>Rengøring</b>	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.
	Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

[pressalit.com](http://pressalit.com)