



PRESSALIT®

Pressalit 3 684

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

684000-D77999

VVS:615022000

NRF:6190122

RSK:7904470

EAN:5708590300481

Med Pressalit 3 ger vi våra kunder möjlighet att få kvalitet, design och funktionalitet att gå hand i hand. Pressalit 3 passar bra till Philippe Starck 3-serien från Duravit. Toalettsitsen har en enkel, stilren och minimalistisk design som perfekt kompletterar de rena linjerna i Starck 3-skålen.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit 3", art. nr. 684 i genomfärgad härdad plast, inkl. D77 universellt flexbeslag i rostfritt stål.

- centeravstånd: 270 - 320 mm
- belastning - sittring 240 kg
- passar till Philippe Starck 3 (Duravit)
- 10 års garanti



Design type

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design år

2009



Pressalit 3 684

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittning 240 kg
Vikt	2,735 kg
Kartong storlek	488x388x72 mm
Vikt per kolli	3,152 kg
Paket storlek	500x400x368 mm
Vikt per kolli	15,76 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	20
Antal per pall	100
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit 3 684**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®