




# PRESSALIT®

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>      | SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdreglerbar med manöverdosa<br>R4951000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Färg</b>                              | VVS: 654005200<br>NRF: 6132543<br>RSK: 7508075<br>EAN: 5708590324111<br>HMI: 82619<br>NBS: N13:30,335<br>FDA: ILW/D142473<br>Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beskrivning</b>                       |  <p>SELECT upphängning till tvättställ, golvstående.<br/>Elektrisk höjdreglerbart 300 mm med manöverdosa.<br/>Rekommenderas med till- och avloppssystem R2065.<br/>Inkl. monteringsskruvar till tvättställ (Rekommenderas med MATRIX SMALL och MATRIX CURVE/NEW CURVE tvättställ).<br/>Exkl. monteringsskruv för vägg.</p> <p>SELECT upphängning till tvättställ, golvstående.<br/>Elektrisk höjdreglerbart 300 mm med manöverdosa.<br/>Rekommenderas med till- och avloppssystem R2065.<br/>Inkl. monteringsskruvar till tvättställ (Rekommenderas med MATRIX SMALL och MATRIX CURVE/NEW CURVE tvättställ).<br/>Material: Anodiserad aluminium och polystyren (PS).<br/>Exkl. monteringsskruv för vägg.</p> |
| <b>Justerbar</b><br><b>Höjdjustering</b> | Höjdreglerbar<br>300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>      | SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdregerbar med manöverdosa<br><br>R4951000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktkapacitet</b>                  | Maximal belastning: 150 kg.<br>Lämplig för tvättställ upp till 22 kg.<br>När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringsskruv belastad med 18 kg.<br><i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. <b>Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande</b> och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 171 kg belastar tvättstället.</i> |
| <b>Uppåtgående hastighet</b>             | Hastighet upp: 21 mm/s<br>Hastighet ner: 21 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ljudnivå</b>                          | 45 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Material</b>                          | Anodiserad aluminium.<br>Frontplattorna är i polystyren (PS).<br>Topplattan i kompakt laminat.<br><i>Brännbarhetstestad (ISO 8191-1 och ISO 8191-2). Testrapport tillgänglig.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ergonomi</b>                          | Upphängningens skarpa och rena design med sina glatta ytor är både lätt att rengöra och snygg att se på i vardagen. Samtidigt bidrar det till en god hygien i badrummet. De exklusiva aluminiumprofilerna är både slitstarka, lätta och snygga att se på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Funktioner</b>                        | Tvättstället höjs eller sänks med en manöverdosa. Upphängning till tvättställ kan höjdregeras 300 mm – från 670 till 970 mm över golvet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anslutnings ström (V)</b>             | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Motor</b>                             | LA31 Careline, (Linak), 1500N, IPX4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontrollbox</b>                       | CB9 Careline, (Linak), IPX6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Manöverdosa</b>                       | HB7, (Linak) IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Strömförbrukning (max.belastning)</b> | Strömförbrukning vid maximal belastning: 75 W<br>Strömförbrukning vid standby: 1,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Garanti</b>                           | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# PRESSALIT®

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdreglerbar med manöverdosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Varunummer</b> | R4951000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rengöring</b>  | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |
| <b>WEEE</b>       | Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



PRESSALIT®






|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdreglerbar med manöverdosa |
| <b>Varunummer</b> | R4951000                                                                                 |

## Montage i olika väggtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.<br>Måste beställas separat.                                                             |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.<br>Måste beställas separat.                                                         |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.<br>Måste beställas separat.                                                     |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar.<br>Måste beställas separat.                                                              |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                                                 | SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjddreglerbar med manöverdosa<br><br>R4951000                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér</b><br>Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. |    |    |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b><br>Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.        |    |    |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b><br>Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.                    |  |  |

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

[pressalit.com](http://pressalit.com)