




# PRESSALIT®

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                   | VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktnummer</b>             | R1161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Farbe</b>                     | <p> VVS:615722425<br/> NRF:6190517<br/> RSK:8980351<br/> EAN:5708590176697<br/> HMI: 25416<br/> NBS:N13:436<br/> FDA:ILS/D135866<br/> Weiß </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b> | <p> VALUE Stützklappgriff, Boden montiert, freistehend Fußbodensäule, Ausladung 955 mm. Um 670 mm höhenverstellbar.<br/> Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet.<br/> Inkl. Befestigungsschrauben für massives Boden. Dübeln müssen separat bestellt werden. </p> <p> VALUE Stützklappgriff, Boden montiert, freistehend Fußbodensäule, Ausladung 955 mm. Um 670 mm höhenverstellbar.<br/> Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet.<br/> Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl, druckgegossenes Aluminium, Kunststoff.<br/> Inkl. Befestigungsschrauben für massives Boden. Dübeln müssen separat bestellt werden. </p> |
| <b>Verstellung</b>               | Höhenverstellbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Höhenverstellung</b>          | 670 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktkapazität</b>          | Max. Belastbarkeit: 120 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Materialien</b>               | <p>Hauptmaterial: Stahl</p> <p>Oberfläche: Rilsan</p> <p>Endkappe: Nylon (PA)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





# PRESSALIT®

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktnummer</b> | R1161000                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ergonomie</b>     | <p>Die Griffe bieten eine gute Hilfe beim Hinsetzen, Sitzen, Aufstehen und Stehen.</p> <p>Gute breite Stützflächen für Hände und Arme sowie die abgerundete Form geben einen sicheren Halt.</p>                                                                                                    |
| <b>Funktionen</b>    | <p>Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden, um Platz zu schaffen.</p> <p>Höhenverstellbar.</p>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Garantie</b>      | <p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p> |








|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktnummer</b> | R1161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Reinigung</b>     | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättssprit 70%<br/>WipeClean UniversalCleaning<br/>Chlorine Disinfection Wipes<br/>Klorilli (Kilto Clean)</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> |








|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze |
| <b>Produktnummer</b> | R1161000                              |

## Montage in verschiedenen Wandtypen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8596 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, mit weisse Abdeckung ist beigefügt.<br>Dübeln müssen separat bestellt werden.                                                            |    |
|   | <b>Vollziegel &gt;= Mz12</b><br>V8596 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, mit weisse Abdeckung ist beigefügt.<br>Dübeln müssen separat bestellt werden.                                                    |   |
|  | <b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b><br>V8596 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, mit weisse Abdeckung ist beigefügt.<br>Dübeln müssen separat bestellt werden.                                            |  |
|  | <b>Porenbeton P4</b><br>V8596 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, mit weisse Abdeckung ist beigefügt.<br>Dübeln müssen separat bestellt werden.                                                            |  |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung</b><br>V8596 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, mit weisse Abdeckung ist beigefügt.<br>Dübeln müssen separat bestellt werden. |  |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>                                              | VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze<br>R1161000                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |    |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.         |    |    |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.                       |  |  |

Inkl. Befestigungsschrauben für Wand. Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrekte Dübeln verwendet werden. Bitte Montageanleitung sehen.