



# PRESSALIT®

**Pressalit Objecta / Projecta / Projecta Plus 54**  
**Abattant de WC standard avec effet antibactérien, incluant**  
**charnières en acier inoxydable**

**Numéro article**

54011-D43999

EAN:5708590321646

Pressalit Objecta/Projecta/Projecta Plus. Ces abattants de WC s'adaptent à la plupart des cuvettes de toilettes actuelles et comporte un traitement antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries 24 heures sur 24. Ces abattants de WC sont tout indiqués pour le marché des appels d'offres.




**Couleur**

Blanc

**Description**

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Objecta", réf. 54, en plastique thermodurci coloré dans la masse, charnières expansion D43 en acier inoxydable.

- entraxe : 90 - 190 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- 10 ans de garantie



**Type de construction**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Année de design**

1982



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Objecta / Projecta / Projecta Plus 54**  
**Abattant de WC standard avec effet antibactérien, incluant**  
**charnières en acier inoxydable**

---

**Matériaux**

**Abattant :**

Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement ( $< 0,01 \text{ mg/m}^3$ ), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de  $0,08 \text{ mg/m}^3$ .

**Antibactérien :**

Cet abattant de toilette contient un additif antibactérien avec du verre au phosphate d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries.

**Plots stabilisateurs :**

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

**Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :**

Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

**Charnières :**

Acier inoxydable et thermoplastique.

**Capacité du produit**

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

**Poids net**

2,35 kg

**Dimensions de carton**

457x389x68 mm

**Poids de carton**

2,75 kg

**Dimensions de colis**

469x401x348 mm

**Poids de colis**

13,75 kg

**Nombre par colis**

5

**Colis par palette**

18

**Nombre par palette**

90



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Objecta / Projecta / Projecta Plus 54**  
**Abattant de WC standard avec effet antibactérien, incluant**  
**charnières en acier inoxydable**

---

**Nettoyage**

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

**Garantie**

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®