



PRESSALIT®

Article Numéro article	Pressalit Public Premium Module de détection infrarouge pour distributeurs PX00799
Description	<p>VVS: 774565999 NRF: 1438623 RSK: 8920357 EAN: 5708590392066</p> <p>Capteur infrarouge avec pompe pour utilisation dans les distributeurs de savon. Le capteur réagit aux différences de lumière. La distance de détection est d'environ 5 cm.</p> <p>Convient aux distributeurs de savon PX10320, PX30320, PX40320, PY10715, PY20725 et PY30735. 3V. Nécessite 2 piles LR14 (non incluses).</p>
Garantie Nettoyage	<p>Une garantie de 2 ans est offerte pour les défauts de matériau et de fabrication.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.</p> <p>Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.</p>

pressalit.com