



PRESSALIT®

Pressalit Inspira Uni 1074
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, mit
Scharnieren aus Edelstahl

Funktionen

Lift-off, Absenkautomatik

Produktnummer

1074000-D05999
 EAN: 5708590373652

Pressalit Inspira Uni ist mit seinem durchdachten und schönen Design eine sichere Wahl für das Badezimmer. Das charakteristische Design vereint Sitz und Deckel in einer Endlosschleife, die in Form und Funktion einfach und einzigartig ist. Die Absenkautomatik sorgt dafür, dass der Deckel beim Schließen mit einer sanften und leisen Bewegung auf den Sitz trifft. Mit seiner Lift-off-Funktion kann der Sitz zur einfachen und effizienten Reinigung leicht abgehoben werden.






Farbe

Weiß

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Pressalit Inspira Uni", Art. Nr. 1074 aus durchgefärbtem Duroplast mit eingebaute Dämpfung, mit D05 Universalscharnieren für lift-off aus Edelstahl.

- Demontage von Sitz/Deckel erleichtert die Reinigung
- Scharnierabstand: 90-170 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- 10 Jahre Garantie



Design Typ

Sandwich

Designer

Knud Holscher/Pressalit

Design Jahr

2020



Pressalit Inspira Uni 1074
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, mit
Scharnieren aus Edelstahl

Materialien	WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung (< 0,01 mg/m³) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von 0,08 mg/m³. PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat). DÄMPFUNGSSET: Hydraulischer Dämpfer mit einem Dämpfergehäuse aus Edelstahl oder Thermoplast, ausgestattet mit Kunststoffteilen aus Thermoplast. SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.
Produktkapazität	Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
Gewicht	2,95 kg
Kartonmaße	488x388x72 mm
Gewicht, brutto	3,27 kg
Maße pro kolli	500x400x368mm
Gewicht pro kolli	16,35 kg
Stück per kolli	5
Kolli pro Palette	18
Stück pro Palette	90
Reinigung	Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



PRESSALIT®

**Pressalit Inspira Uni 1074
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, mit
Scharnieren aus Edelstahl**

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®