




PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| Article Numéro article | Table à langer, 800 x 900 mm, réglable en hauteur électriquement R8641000 |
| Couleur | Blanc |
| Description | <p>VVS:777637010 NRF:7501966 EAN:5708590338286 HMI: 48877</p>  <p>Pressalit propose une large gamme de tables à langer, disponibles en fixation murale et sur pieds, mais aussi en plusieurs tailles et modèles. Les tables sont également proposées dans des versions avec plan de travail rabattable pour convenir aux espaces exigus.</p> <p>Les tables à langer murales peuvent être abaissées jusqu'au sol, à une hauteur permettant aux enfants de grimper eux-mêmes sur le plan de travail ; ce qui est particulièrement utile dans les garderies et jardins d'enfants.</p> <p>L'ensemble des tables à langer sont disponibles dans des versions avec lavabo et mitigeur au choix, avec ou sans douchette orientable.</p> <p>Table à langer sur pieds, 800 x 900 mm. À moteur électrique et transformateur, réglable en hauteur de 650 mm - 1000 mm, avec télécommande filaire. Plan de travail, 2 paniers de rangement inclus. Matériaux : ABS/ matière synthétique acryliqué et acier laqué par poudrage.</p> |
| Réglage | Réglable en hauteur |
| Hauteur de réglage | 350 mm |
| Capacité du produit | Charge maximale admissible: 75 kg. |
| Vitesse en montant | Vitesse en montant: 14 mm/s Vitesse en descendant: 14 mm/s |
| Niveau sonore | 48 dB |
| Matériaux | Plan de travail : Contre-plaqué blanc avec rebords avant et arrière arrondis. Cadre : Acier blanc, laqué par poudrage. |



| | |
|------------------------------------|---|
| Article | Table à langer, 800 x 900 mm, réglable en hauteur électriquement |
| Numéro article | R8641000 |
| Raccordement électrique (V) | 230 |
| Vérin | LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1 |
| Boîte de contrôle | CBD6 (Linak), IP20 |
| Télécommande filaire | HB30 (Linak), IPX4 |
| Consommation d'électricité | Consommation d'électricité en charge maximale: 96 W Consommation d'électricité en veille: 0,1 W |
| Garantie | Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation. |
| Nettoyage | <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> |



PRESSALIT®

| | |
|-----------------------|--|
| Article | Table à langer, 800 x 900 mm, réglable en hauteur électriquement |
| Numéro article | R8641000 |
| WEEE | Renseignez-vous auprès de la filiale Pressalit de votre pays, ou de votre distributeur local (pour les pays n'ayant pas de filiale), qui prendra les dispositions nécessaires pour le recyclage des déchets électroniques, conformément à la directive DEEE. |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®