














# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MATRIX SMALL tvättställ utan bräddavlopp R2021000
<b>Färg</b>	VVS:636857000 NRF:6132502 RSK:7503000 EAN:5708590325071 HMI: 82611 NBS:N13:30,335 Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>MATRIX är en serie tvättställ, varav de flesta är designade av Pressalit. MATRIX tvättställ SMALL och CURVE passar PLUS, SELECT och VALUE tvättställs upphängning, medan MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP och SQUARE är specialanpassade för att passa specifika tvättställs upphängning.</p> <p>MATRIX SMALL tvättställ, 600 x 490 x 130 mm, med två integrerade stödgrepp på framsidan. Med kranhål Ø36 mm, utan bräddavlopp. Inkl bottenventil. Tvättstället har integrerade hålkäl som hindrar vattnet från att finna ned bakom det eller ut över sidorna.</p> <p>Material: Krossad konstmarmor med aseptisk beläggning. Passar till Pressalit PLUS och SELECT tvättställsupphängning.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	200 kg.
<b>Material</b>	Krossad marmor med en höglanspolerad och porfri sanitetsbeläggning.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
<b>Rengöring</b>	Använd vanligt såpvatten. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Att desinficera tvättställ, användas följande medel: Natriumhydroxid 5% Ättiksyra 10% Etanol 70% natriumhypoklorit 5%, aktivt klor Natrium 170 g / l, utspädd till 50%. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. <b>NB! Använd inte rengöringsmedel som innehåller slip- eller etsmedel.</b>






<b>Product</b>	MATRIX SMALL tvättställ utan bräddavlopp
<b>Varunummer</b>	R2021000

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8602 - Monteringsset 2 st. Ø10 x 100, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8602 - Monteringsset 2 st. Ø10 x 100, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8602 - Monteringsset 2 st. Ø10 x 100, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8652 - Monteringsset 2 st. Ø10 x 100, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8602 - Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, plugg SX12. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MATRIX SMALL tvättställ utan bräddavlopp R2021000	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.