




PRESSALIT®

Article Numéro article	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur manuellement RK1110
Description	<p>EAN:5708590292755 HMI: 54799</p>  <p>Les unités de levage Pressalit INDIVO peuvent être facilement intégrées dans la maison privée, garantissant que toute la famille puisse profiter pleinement du potentiel et utiliser la fonction de réglage en hauteur. Les unités de levage peuvent également constituer une solution de cuisine flexible pour les centres de soins, les cuisines d'écoles et les laboratoires scientifiques, partout où il est nécessaire de régler fréquemment la hauteur des plans de travail et des armoires.</p> <p>Unité de levage à commande manuelle pour plan de travail, avec manivelle. 2 supports inclus. Longueurs 600-1000mm. Réglable en hauteur de 300mm.. Livrée avec jeu de fixations pour mur en dur.. Veuillez préciser la longueur souhaitée à la commande.</p>
Réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur Charge maximale admissible (uniformément répartie) : 100 kg plan de travail compris
Matériaux Ergonomie	Matériaux : Consoles télescopiques : aluminium Renforts transversaux : aluminium Supports : acier Manivelle : acier Les plans de travail qui se règlent en hauteur manuellement sont une solution économique pour les cuisines occupées à la fois par des utilisateurs debout et assis. Ils s'utilisent surtout dans les cuisines ne nécessitant pas d'ajustements quotidiens.








Article Numéro article	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur manuellement RK1110
Fonctions	Réglable en hauteur à la manivelle. Prise de la manivelle à l'avant du plan de travail (ne peut être positionnée sous l'évier et la plaque de cuisson). Plage de réglage en hauteur de 300 mm. Livrabale pour plan de travail dans les dimensions souhaitées (entre 600 et 3000 mm longueur).
Garantie Nettoyage	<p>Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>









Article	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur manuellement
Numéro article	RK1110

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8658 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur manuellement RK1110	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.