



# PRESSALIT®

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>            | Pressalit Style Lim, 10 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Varenummer</b>         | PR00999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktbeskrivelse</b> | <p>VVS: 775297900<br/>NRF: 7001499<br/>RSK: 4095543<br/>EAN: 5708590377353<br/>DB: 2272556</p> <p>Udnyt muligheden for nemt at montere dit badeværelsestilbehør eller brusestangssæt på væggen med lim. Vådrumsmembranen forbliver intakt og du undgår knækkede fliser.</p> <p>Bæreevne op til 120 kg.</p> <p>Limen i en tube rækker til montering af et brusestangssæt eller op til 10 monteringsbeslag til Pressalit badeværelsestilbehør.</p> |
| <b>Materialer</b>         | Hybridpolymer STPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

[pressalit.com](http://pressalit.com)