




PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	MATRIX ANGLE DEEP håndvask uden overløb, venstrevendt, til elektrisk ophæng R2153112000
<b>Farve</b>	VVS: 639871500 EAN: 5708590340883 HMI: 138156  Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng.</p> <p>MATRIX ANGLE DEEP sejlformet vask, 1000 x 571 x 158 mm, venstrevendt, med aflægningsplads, to integrerede antracitgrå håndgreb i fronten og betjeningsknapper på forsiden, hanehul Ø36 mm, uden overløbshul. Inkl. bundventil. Vasken er forsynet med drypbakke, der forhindrer vand i at løbe ned på brugeren, og med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved vasken.</p> <p>Materialer: Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating. Til montering på MATRIX elektrisk vaskophæng (R4852).</p>
<b>Produktkapacitet</b>	200 kg.
<b>Materialer</b>	Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	MATRIX ANGLE DEEP håndvask uden overløb, venstreendt, til elektrisk ophæng
<b>Varenummer</b>	R2153112000
<b>Rengøring</b>	<p>Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring.</p> <p>Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Natriumhydroxid 5%</li><li>Eddikesyre 10%</li><li>Ethanol 70%</li><li>Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin</li><li>Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%.</li></ul> <p>Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering.</p> <p><b>NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.</b></p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

[pressalit.com](http://pressalit.com)