




Produkt Varenummer	Fleksibelt til- og afløbssystem 500/700 mm R2061
Produktbeskrivelse	VVS:747472510 NRF:6132522 RSK:7972611 EAN:5708590083605  De fleksible til- og afløbssystemer er nødvendige for at sikre vandtilførsel til og vandaflødning fra højdeindstillelige vaskophæng. Fleksibelt til- og afløbssystem. Tilløbsslanger: 500 mm, afløbsslange: 700 mm.
Materialer	Tilløbsslangerne er i plastic SPX med armering af rustfrit stålflæt. Omløberne er med 3/8" og fremstillet af messing og 10 mm kobberrør. Afløbsslangen er fremstillet af korrugeret, hvid PVC, den er fleksibel med en diameter på 32 mm. Vi anbefaler ikke at lede formalin gennem afløbsslangen. Vinkel med aftagelig bøsning er fremstillet af af PP (Polypropylen) med pakning af TPE (termoplastisk elastomer). Max. anvendelsestemperatur 80°C (kontinuerligt), 90°C (midlertidigt). PP er meget bestandig over for vand, fugt og de fleste organiske opløsningsmidler samt har PP en god kemisk bestandighed. Pakning er fremstillet af EPDM - Anvendelsestemperatur fra -50°C - +120°C/150°C EPDM har en fremragende ozon- og vejrbestandighed. God til varme og kulde og udmærket til de fleste kemikalier – men ringe bestandighed mod olieprodukter samt opløsningsmidler.
Ergonomi	For at opnå den fulde fleksibilitet for produkterne er det vigtigt, at de er placeret rigtigt i forhold til vandinstallationerne, sådan at disse ikke spærrer for bevægelsen. Afløbsslangen bør afkortes, sådan den tilpasses installationen.
Funktioner	Pressalit leverer et system, som dels sørger for vandtilførsel af varmt og koldt vand, og dels for vandaflødning frem til afløbet i væggen. Pressalits system slutter ved afløbsslangens tilslutning til eksisterende afløb i væg/på væg, og forudsætter at der er et afløb i væggen, som passer med Pressalits Ø32 diameter afløbsstuds. Adapter til f.eks. Ø40 diameter i væggen skal bestilles særskilt.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	Fleksibelt til- og afløbssystem 500/700 mm
Varenummer	R2061
Rengøring	Ved rengøring af vasken bør afløbsslangen skylles godt igennem med 50-60° varmt vand, for at forhindre sæberester i at aflejre sig indeni slangen. Observer at afløbsslangen ikke snor sig, når denne gennemskylning foretages.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®