




# PRESSALIT®

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>            | PLUS bruseholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Varenummer</b>         | RT600112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Farve</b>              | VVS: 777564712<br>NRF: 6311287<br>RSK: 8180969<br>EAN: 5708590319018<br>HMI: 42227<br>NBS: N13:40,375<br>Antracitgrå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktbeskrivelse</b> |  <p>Bruseholder.<br/>Anbefales med håndgreb RT104, RT118/119, RT136/138 eller RT144.</p> <p>Bruseholder til montering på brusestang. (Anbefales med håndgreb RT104, RT118/119, RT136/138 eller RT144). Udformning og låsesystem som gør det nemt at indstille højden - også for svage hænder. Et klikssystem gør det nemt at indstille strålens vinkel.</p> |
| <b>Materialer</b>         | Polycarbonat (PC) og ABS plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ergonomi</b>           | Bruseholderens udformning og låsesystem gør det enkelt at indstille den i højden - også for svage hænder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Garanti</b>            | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rengøring</b>          | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.                                                                                                                                                                                                                                  |



# PRESSALIT®

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS bruseholder |
| <b>Varenummer</b> | RT600112         |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®