



PRESSALIT®

Pressalit Scandinavia PLUS 758 Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

758000-D04999
VVS:615044000
NRF:6190137
RSK:7904488
EAN:5708590301969

Scandinavia PLUS er tredje generation af det berømte toiletsæde designet af Sigvard Bernadotte og Acton Bjørn i 1975. Funktionerne og stabiliteten er forbedret og den smilende front bibeholdt – det bedste fra nutiden og fortiden kombineret på skønneste vis.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Scandinavia PLUS", art. 758 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close inkl. D04 universalbeslag i rustfrit stål til lift-off.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand: 135 - 210 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2012



Pressalit Scandinavia PLUS 758
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.</p>
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	3,047 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x72 mm
Vægt emballeret	3,511 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	17,555 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Scandinavia PLUS 758
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
