




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | Berøringsfrit armatur<br>RT631                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktbeskrivelse</b>           | <p>VVS: 704388104<br/>NRF: 6132551<br/>EAN: 5708590297354<br/>HMI: 123754<br/>NBS: N13:30,335</p>  <p>Berøringsfrit håndvaskearmatur med temperaturreg. VA-godkendt.</p> |
| <b>Funktioner</b>                   | <p>Med temperaturregulering.<br/>Temperatur kan indstilles på siden af armaturet.<br/>6V batteri.<br/>Infrarød sensorteknologi.<br/>Tyverisikret perlator.<br/>Indstillelig skoldningssikring.<br/>Vandsparer til max. 5l/min.</p>                          |
| <b>Batteri</b>                      | CR-P2 6V litumbatteri                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                    |
| <b>Rengøring</b>                    | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.                                               |
| <b>WEEE</b>                         | Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.                                                                                                                            |



# PRESSALIT®

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Produkt</b>    | Berøringsfrit armatur |
| <b>Varenummer</b> | RT631                 |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®

24. september 2026