



PRESSALIT®

Pressalit 752 Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Soft close

Varenummer

752000-DC2999
VVS:615006000
NRF:6190099
RSK:7904559
EAN:5708590338248

Pressalit 752 har et enkelt design med stilrene linjer og passer på Gustavsberg Nautic/Nordic. Toiletsædet har soft close funktion.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit 752", art. nr. 752 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. DC2 universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 115-190 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- passer på Gustavsberg Nautic/Nordic
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2012



Pressalit 752
Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.</p>
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	2,07 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	2,46 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	12,3 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit 752
Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
