




| | |
|----------------------------------|--|
| Product Artikelnummer | PLUS handgreepcomponent 790 mm, met wandrozet en strop RT332000 |
| Kleur | Wit |
| Beschrijving | <p>VVS: 777569320 NRF: 6311265 EAN: 5708590146638 NBS: N13:436</p>  <p>PLUS handgreepcomponent, met wandrozet en strop. Lengte 790 mm, diameter 33 mm. Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie. <i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i> Excl. bevestigingsmateriaal. Zie technische handleiding (PDF) voor informatie over bevestigingen geschikt voor verschillende wand types.</p> <p>PLUS handgreepcomponent, met wandrozet en strop. Lengte 790 mm, diameter 33 mm. Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie. <i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i> Material: poedergecoat aluminium en kunststof Excl. bevestigingsmateriaal.</p> |
| Product capaciteit | Maximale belasting: met een spanwijdte tot 1000 mm: 210 kg Met een spanwijdte tot 1300 mm: 150 kg. |
| Materialen | Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycoloy kunststof Klem: nylon (PA) |
| Ergonomy | Door de diameter van 33 mm kan de greep comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de greep vast te houden. |













PRESSALIT®

| | |
|----------------------|--|
| Product | PLUS handgreepcomponent 790 mm, met wandrozet en strop |
| Artikelnummer | RT332000 |
| Garantie | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum. |
| Reiniging | Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. |













| | |
|----------------------|--|
| Product | PLUS handgriepcomponent 790 mm, met wandrozet en strop |
| Artikelnummer | RT332000 |

Installatie in verschillende wandtypes

| | | |
|---|--|---|
|  | Betonwanden >B25 V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld. |  |
|  | Gemetselde wanden >= Mz12 V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld. |  |
|  | Kalksteen >= H12 V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld. |  |
|  | Gasbeton P4 V8665 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6 Moeten apart worden besteld. |  |
|  | Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld. |  |



| | |
|---|---|
| Product Artikelnummer | PLUS handgriepcomponent 790 mm, met wandrozet en strop RT332000 |
|  | Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.    |
|  | Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.    |
|  | Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.  |