













Produkt Produktnummer	PLUS Rohrstück 790 mm mit Wandrosette und Handlaufverbindung RT332108
Farbe	VVS: 777569328 EAN: 5708590153810 NBS: N13:436 Dunkelblau (RAL 5011)
Produkt- beschreibung	 RT330 - A = 365 RT331 - A = 662 RT332 - A = 790 RT333 - A = 1090 PLUS Rohrstück, mit Wandrosette und Rohranschluss, waagrecht/senkrecht. Länge 790 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Exkl. Wandbefestigungen. Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)". PLUS Rohrstück, mit Wandrosette und Rohranschluss, waagrecht/senkrecht. Länge 790 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoffe. Exkl. Wandbefestigungen.
Produktkapazität	Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.
Materialien Ergonomie	Pulverbeschichtetes Aluminium. Wandrosette: Cycloy Kunststoff Handlaufverbindung: Nylon(PA) Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm. Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand. Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.








Produkt	PLUS Rohrstück 790 mm mit Wandrosette und Handlaufverbindung
Produktnummer	RT332108

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8665 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Rohrstück 790 mm mit Wandrosette und Handlaufverbindung RT332108		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®