




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | Pressalit Choice Tvåldispenser, 330 ml, vägghängd, borstad stål<br>Q30700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beskrivning</b>                  | <p>VVS:774681100<br/>NRF:6190957<br/>RSK:8507854<br/>EAN:5708590356228</p>  <p>Låt Pressalit Choice badrumstillbehörsserien lyfta utseendet på ditt badrum och skapa sammanhållning med en tidlös look. Du får ett komplett sortiment av tillbehör som passar alla badrum.</p> <p>Elegant tvålautomat för väggmontering. Ger extra utrymme på tvättstället.</p> |
| <b>Material</b>                     | Rostfritt stål AISI 304, insats i PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Garanti</b><br><b>Rengöring</b>  | <p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>                                                                                                       |

[pressalit.com](http://pressalit.com)