



# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Pressalit Public Premium Infraröd sensormodul för dispensrar PX00799
<b>Beskrivning</b>	VVS: 774565999 NRF: 1438623 RSK: 8920357 EAN: 5708590392066  Infraröd sensor med pump för användning i tvåldispensrar. Sensorn reagerar på ljusskillnader. Detekteringsavstånd ca 5 cm.  Passar tvålbehållare PX10320, PX30320, PX40320, PY10715, PY20725 och PY30735. 3V. Kräver 2 LR14-batterier (ingår ej).
<b>Garanti</b> <b>Rengöring</b>	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.  Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.  Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

[pressalit.com](http://pressalit.com)