



# PRESSALIT®

## Pressalit Selandia 522 Standard toalettsits i trä inkl. universal beslag i rostfritt stål




### Varunummer

522456-B48999  
VVS: 615101456  
NRF: 6190256  
RSK: 7904455  
EAN: 5708590265032

Pressalit Selandia är en traditionell toalettsits i massivt trä

### Färg

Körsbär



### Design type

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Design år

1996

### Material

#### TOILETSÆDE:

(455) birk, mahognifarvet (farvepigment i lakken)  
(456) birk, kirsebærfarvet (farvepigment i lakken)  
(607) birk  
Overflade: 3 x syrehærdende klar lak.

#### BUFFER

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

#### DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close):

Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast.

#### BESLAG

Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.

### Produktkapacitet

Max belastning sittring 240 kg

### Vikt

2,798 kg



---

**Pressalit Selandia 522**  
**Standard toalettsits i trä inkl. universal beslag i rostfritt stål**

---

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kartong storlek</b> | 457x389x68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vikt per kolli</b>  | 3,098 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Paket storlek</b>   | 472x400x348 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vikt per kolli</b>  | 15,49 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Antal per kolli</b> | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kolli per pall</b>  | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Antal per pall</b>  | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rengöring</b>       | Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Garanti</b>         | <p>Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p> |