



# PRESSALIT®

## Pressalit Sway D2 994 Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varenummer

994230-DF4999  
VVS:615064230  
NRF:6190311  
RSK:7821901  
EAN:5708590365633



Med sine velkomponerede linjer demonstrerer SWAY D2, hvordan slankt og selvsikkert kan kombineres. Forkæl dig selv med et sæde, der er et lækkert match til din stilsikre livsstil.



### Farve

Mat hvid


### Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sway D2", art. nr. 994 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close inkl. DF4 universal kipanker beslag med lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 110-237 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



\*20 mm / \*\* 40 mm



### Designtype

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Design-år

2016



---

**Pressalit Sway D2 994**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål**

---

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT:</b> Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 240 kg
<b>Vægt</b>	3,49 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	490x389x84 mm
<b>Vægt emballeret</b>	4,099 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	500x400x368 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	20,495 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	18
<b>Antal pr. palle</b>	90
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Sway D2 994**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---