




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche R8682000
Kleur	Wit
Beschrijving	VVS: 777636220 NRF: 7501981 EAN: 5708590338415 HMI: 48564  Pressalit biedt een breed assortiment aankleedtafels zowel vrijstaand als wand hangend, in diverse maten en modellen. De wand hangende modellen zijn ook beschikbaar in varianten waarbij de tafel tegen de muur opgeklapt kan worden, met name geschikt voor kamers met beperkte bewegingsruimte. Speciaal van belang voor kinderdagverblijven zijn de lage-opstap wand hangende aankleedtafels, die zo ver naar beneden kunnen worden gebracht dat de kinderen zelf op de tafel kunnen klimmen. Alle types aankleedtafels zijn leverbaar met sanitaire aansluitvoorzieningen en een keuze aan kranen, mét en zonder uittrekbare handdouches. Aankleedtafel met lage startpositie, met wasvoorziening, 800 x 1400 mm. Met elektrische motor plus transformator, in hoogte verstelbaar van 300 mm tot 1000 mm, met afstandbediening aan kabel en veiligheidsstopfunctie. Gegoten werkblad met roestvrijstalen wasvoorziening, incl eengreepsmengkraan, uittrekbare handdouche, aan en afvoersysteem plus 2 draadkorven. Materialen: Laminaat en gepoedercoat staal. Excl bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	700 mm
Product capaciteit	Maximale belasting: 75 kg
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 38 mm/s Speed down mm: 38 mm/s
Noise level	48 dB
Materialen	Lifteenheid en draadkorven: Gepoedercoat staal. Werkblad: ABS met acryl



Product Artikelnummer	Aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche R8682000
Ergonomy Funktie Mains connection (V) Actuator (motor) Control box Wired remote control Power consumption (maximale belasting)	De soepele hoogteverstelling zorgt ervoor dat het altijd mogelijk is om de tafel op een ergonomisch juiste hoogte in te stellen. De tafel daalt naar een lage stand, wat het voordeel biedt dat peuters eenvoudig op en af kunnen stappen. Hierdoor wordt onnodig tillen voorkomen. Eenvoudig schoon te maken oppervlakken zorgen voor een optimale hygiëne. Onderbouw wasvoorziening met kraan Geïntegreerd veiligheidssysteem voorkomt beknelling. 230 LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1 CBD6 (Linak), IP20 HB30 (Linak), IPX4 Power consumption by maximum load: 96 W Power consumption by standby: 0,1 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche R8682000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NON-DISINFECTANTS: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.



Product	Aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche
Artikelnummer	R8682000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche R8682000		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		

pressalit.com

PRESSALIT®