



PRESSALIT®

Pressalit for Trevi S942 Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S942000-BS26999
EAN:5708590379371
DB: 2275161

Pressalit for Trevi S942 är en vacker toalettsits, utvecklad för att passa främst till IDO Trevi och Aniara. Sitsen kommer med soft close för en mjuk och tyst stängning och en lift-off-funktion som underlättar rengöring.




Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit for Trevi", art. nr. S942 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS26 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 110-195 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich



Pressalit for Trevi S942
Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	<p>TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³.</p> <p>BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p>DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p>BESLAG Rostfritt stål och termoplast.</p>
Produktkapacitet	Max belastning sittring 180 kg
Vikt	2,25 kg
Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	2,64 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	13,2 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit for Trevi S942
Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
