



PRESSALIT®

Pressalit D-form S1068

Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S1068111-BS42999
EAN:5708590366821
DB: 2070089

Med Pressalit D-form S1068 får du en stilren toalettsits som skapar ett unikt uttryck i badrummet. Den slimmade profilen och de vackra linjerna kombineras med funktioner i världsklass och sitsen passar på en mängd olika toalettskålar med sitt universalbeslag. Du får uppleva ljudlös komfort med den mjuka stängningsfunktionen soft close. Dessutom gör den smarta lift-off-funktionen det enkelt att rengöra där den antibakteriella effekten hjälper till genom att hämma bakterietillväxten 24 timmar om dygnet. Om du vill matcha sitsen med ditt badrum i övrigt kan du enkelt byta ut sidoemblemen.





Färg

Svart (RAL 9005)


Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit D-form", art. nr. S1068 af gennemfarvet hærdeplast, med indbygget soft close funktion, inkl. BS42 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 137-215 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



*20 mm / ** 40 mm



Design type

Sandwich



Pressalit D-form S1068

Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittring 240 kg
Vikt	3,53 kg
Kartong storlek	470x393x78 mm
Vikt per kolli	3,955 kg
Paket storlek	482x404x398 mm
Vikt per kolli	19,775 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit D-form S1068

**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.
beslag i rostfritt stål**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®