



# PRESSALIT®

## Pressalit 1094 Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

### Funktioner

Soft close

### Varenummer

1094000-DK7999  
VVS:615095000  
NRF:6190371  
EAN:5708590371399

Pressalit 1094 har et klassisk design med stilrene linjer. Komforten er god, og soft close funktionen tilføjer lidt ekstra luksus til hverdagen. Toiletsædet er topmonteret og passer på Laufen Pro N og Kompas.




### Farve

Hvid

### Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit 1094", art. nr. 1094 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DK7 universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 115-190 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



### Designtype

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Design-år

2012



---

**Pressalit 1094**  
**Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål**

---

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT:</b> Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 180 kg
<b>Vægt</b>	2,07 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	457x389x68 mm
<b>Vægt emballeret</b>	2,46 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	469x401x348 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	12,3 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit 1094**  
**Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---