




PRESSALIT®

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produkt Varenummer | Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og armatur med håndbruser R8732000 |
| Farve | VVS: 777630220 NRF: 7501916 RSK: 8565149 EAN: 5708590286242 HMI: 48875 Hvid |
| Produktbeskrivelse |  <p>Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur.</p> <p>Væghængt puslebord med sanitet, 800 x 1400 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Formstøbt bordplade med integreret vaskl, inkl. 1-grebsarmatur med udtræksbar håndbruser, til- og afløbsslanger og 2 trådkurve. Materialer: ABS/akryl-kunststof og pulverlakeret stål. Ekskl. monteringskraver til væg.</p> |
| Justerbarhed | Højderegulérbar |
| Reguleringshøjde | 350 mm |
| Produktkapacitet | Max. belastning: 75 kg. |
| Hastighed opad | Hastighed op: 14 mm/s Hastighed ned: 14 mm/s |
| Støjniveau | 48 dB |



PRESSALIT®

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produkt | Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og armatur med håndbruser |
| Varenummer | R8732000 |
| Materialer | Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål. Bordplade: ABS/akryl-kunststof Afløbsslange: Polyurethane, PVC og stål. Den flexible afløbsslange er meget modstandsdygtig overfor både kemiske og fysiske påvirkninger. Den er brandhæmmende og tåler temperaturer fra -30°C til +110°C. |
| Ergonomi | Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde. |
| Funktioner | De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag. For at lette adgangen til rindende vand leveres puslebordet med integreret håndvask og armatur med udtrækstud. |
| Strømforsyning (V) | 230 |
| Aktuator (motor) | LA31 Desklina (Linak), 1500N, IPX1 |
| Styreboks | CBD6 (Linak), IP20 |
| Håndbetjening | HB30 (Linak), IPX4 |
| Strømforbrug (max. belastning) | Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W |
| Garanti | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabriktionsfejl. |













| | |
|-------------------|--|
| Produkt | Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og armatur med håndbruser |
| Varenummer | R8732000 |
| Rengøring | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> |
| WEEE | Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet. |













| | |
|-------------------|---|
| Produkt | Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og armatur med håndbruser |
| Varenummer | R8732000 |

Montering i forskellige vægtyper

| | | |
|---|---|---|
|  | Beton >B25 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat. |  |
|  | Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat. |  |
|  | Kalksten >= Hlz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat. |  |
|  | Gasbeton P4 V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat. |  |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat. |  |



| | | |
|---|--|---|
| Produkt Varenummer | Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og armatur med håndbruser R8732000 | |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |    |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |    |
|  | Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. |  |