




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | Manöverdosa, längd på ledning 1600 mm<br>RK1045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beskrivning</b>                  | <p>EAN:5708590265803</p>  <p>Höjdglering av av väggmonterade INDIVO lyftenheterna görs antingen med sargströmbrytare eller manöverdosa.</p> <p>Manöverdosa, längd på ledning 1600 mm.<br/>Kan användas som komplement till eller istället för sargströmbrytare.<br/>Endast för väggmonterade INDIVO lyftenheter.</p> |
| <b>Funktioner</b>                   | De röda knapparna visar tydligt "Upp" och "Ner".<br>Manöverdosaen levereras med väggbeslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>WEEE</b>                         | Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektroniskrot i enlighet med WEEE-direktivet.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

[pressalit.com](http://pressalit.com)