




|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | PLUS handgreepcomponent 1046 mm, met wandrozet<br>RT323108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kleur</b>                           | <p>VVS: 777569238<br/>EAN: 5708590153780<br/>NBS: N13:436</p> <p>Donkerblauw (RAL 5011)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>PLUS handgreepcomponent, met bocht, wandrozet en binnendraad.<br/>Lengte 1046 mm, diameter 33 mm.<br/>Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie.<br/><i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i><br/>Houd er rekening mee dat RT360 PLUS wandrozet met strop altijd moet worden geïnstalleerd bij alle verbindingen van buizen of elke 1200 mm.<br/>Excl. bevestigingsmateriaal.<br/>Zie technische handleiding (PDF) voor informatie over bevestigingen geschikt voor verschillende wand types.</p> <p>PLUS handgreepcomponent, met bocht, wandrozet en binnendraad.<br/>Lengte 1046 mm, diameter 33 mm.<br/>Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie.<br/><i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i><br/>Houd er rekening mee dat RT360 PLUS wandrozet met strop altijd moet worden geïnstalleerd bij alle verbindingen van buizen of elke 1200 mm.<br/>Material: poedergecoat aluminium en kunststof<br/>Excl. bevestigingsmateriaal.</p> |
| <b>Product capaciteit</b>              | <p>Maximale belasting: met een spanwijdte tot 1000 mm: 210 kg<br/>Met een spanwijdte tot 1300 mm: 150 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Materialen</b>                      | <p>Basismateriaal: aluminium</p> <p>Oppervlakte materiaal: polyester lak</p> <p>Afdekkapje: Cycoloy kunststof</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ergonomy</b>                        | <p>Door de diameter van 33 mm kan de greep comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de greep vast te houden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# PRESSALIT<sup>®</sup>






|                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>       | PLUS handgreepcomponent 1046 mm, met wandrozet                                                                                                                                                                                             |
| <b>Artikelnummer</b> | RT323108                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Garantie</b>      | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.                                                                                                           |
| <b>Reiniging</b>     | Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. |



PRESSALIT®





|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Product</b>       | PLUS handgriepcomponent 1046 mm, met wandrozet |
| <b>Artikelnummer</b> | RT323108                                       |

## Installatie in verschillende wandtypes

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betonwanden &gt;B25</b><br>V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                      |    |
|   | <b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b><br>V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8.<br>Moeten apart worden besteld.                                                             |   |
|  | <b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b><br>V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                      |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8665 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6<br>Moeten apart worden besteld.                                                                              |  |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b><br>V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig.<br>Moeten apart worden besteld. |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>                                              | PLUS handgreepcomponent 1046 mm, met wandrozet<br>RT323108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b><br>Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.<br>                      |
|    | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b><br>Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.<br>   |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b><br>Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.<br>                                                                                                                                                                                                                                                        |

[pressalit.com](http://pressalit.com)