



PRESSALIT®

Pressalit T Soft 742 Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Soft close

Varenummer

742000-D14999
VVS:615002000
NRF:6190128
RSK:7904483
EAN:5708590297927

T Soft er en lydløs og blid fornøjelse, for med indbygget soft close lander toiletsædet sagte på toilettet. Designet er et klassisk Pressalit design med en fuldendt finish, der gør T Soft til en ekstra bruger- og rengøringsvenlig fornøjelse.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "T Soft", art. nr. 742 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D14 universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 133 - 218 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2010



Pressalit T Soft 742

Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,625 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	490x389x84 mm
Vægt emballeret	3,05 kg
Mål pr. kolli	502x401x428 mm
Vægt pr. kolli	15,25 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit T Soft 742**Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®