



# PRESSALIT®

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>  | PLUS rørstykke 1200 mm.<br>RT303000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Farve</b>                         | VVS: 777569030<br>NRF: 6311247<br>EAN: 5708590146027<br>NBS: N13:436<br><br>Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktbeskrivelse</b>            | <div><div>RT300 - A = 300<br/>RT303 - A = 1200<br/>RT307 - A = 2400</div></div> <p>PLUS rørstykke.<br/>Længde 1200 mm, diameter 33 mm.<br/>Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning.<br/><i>Specialløsninger på forespørgsel.</i><br/>Bemærk at RT360 konsol med strop altid skal benyttes ved samlinger af rørstykker eller for hver 1200 mm.</p> <p>PLUS rørstykke.<br/>Længde 1200 mm, diameter 33 mm.<br/>Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning.<br/><i>Specialløsninger på forespørgsel.</i><br/>Bemærk at RT360 konsol med strop altid skal benyttes ved samlinger af rørstykker eller for hver 1200 mm.<br/>Materialer: Pulverlakeret aluminium.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>              | Maks. belastning af monteret greb:<br>- ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg<br>- ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materialer</b><br><b>Ergonomi</b> | Pulverlakeret aluminium.<br><br>Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt.<br><br>Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Garanti</b>                       | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# PRESSALIT®

|                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS rørstykke 1200 mm.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Varenummer</b> | RT303000                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rengøring</b>  | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®