




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, handmatig, voor vloerafvoer R9013112
<b>Kleur</b>	VVS:617989212 NRF:6191178 EAN:5708590372747 HMI: 138231 FDA:IKX/D319729 Antracietgrijs
<b>Beschrijving</b>	 <p>SELECT hoog-laag toiletsysteem zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en kleuren voor zowel wand- als vloerafvoer. Ze zijn verkrijgbaar in elektrisch of handmatig in hoogte verstelbare versies, met of zonder zijprofielen en voor standaard toiletputten en douchewc's. Allemaal ontwikkeld met het oog op hygiëne en eenvoudige reiniging.</p> <p>SELECT TL3 hoog/laag toiletsysteem, voor vloerafvoer. Incl. inbouwreservoir met dubbel spoelsysteem 3/6 liter (kan worden ingesteld op 2/4 liter). 200 mm handmatig in hoogte verstelbaar, met zwengel. Wandcloset, toiletzitting en toiletsteun afzonderlijk te bestellen. Materialen: Roestvrij staal en PMMA / ABS-kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal.</p>
<b>Verstelbaarheid</b> <b>Afstelhoogte</b> <b>Product capaciteit</b>	In hoogte verstelbaar 200 mm Maximale gebruikersbelasting: 200 kg. Maximale belasting 235 kg.(gebruikersbelasting+accessoires). Wanneer de toiletlift wordt belast met 235 kg, wordt elke muurbevestiging belast met 65 kg. De toiletlift wordt statisch getest met 600 kg, wat een vereiste is volgens de de toegepaste normen voor hulpmiddelen. Houd er rekening mee dat de meeste wandclosets welke compatibel zijn met deze toiletlift, zijn getest tot 400 kg.
<b>Materialen</b>	Het hoog/laag toiletsysteem is gemaakt van roestvrij staal, de afdekking is gemaakt van PMMA / ABS-kunststof
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.













<b>Product</b>	SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, handmatig, voor vloerafvoer
<b>Artikelnummer</b>	R9013112
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfectiemiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>




<b>Product</b>	SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, handmatig, voor vloerafvoer
<b>Artikelnummer</b>	R9013112

## Installatie in verschillende wandtypes

	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen&gt;=H12</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, handmatig, voor vloerafvoer R9013112
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 