



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1050

Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable

Fonctions

Lift-off, Soft close

Numéro article

1050111-DK3999
VVS:615097111
NRF:6190337
RSK:7821935
EAN:5708590370170

Outre la fermeture en douceur, l'abattant possède également un démontage vertical ou une fixation qui verrouille l'abattant pour qu'il ne puisse pas être retiré. Un abattant adapté à un usage privé et commercial. Il est confortable et stable et avec un design épuré. En outre, l'abattant est en effet antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries.






Couleur

Noir (RAL 9005)

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit Comfort D2", réf. 1050, en plastique thermdurci coloré dans la masse, avec fermeture en douceur. Avec charnières universelles à démontage vertical DK3 en acier inoxydable.

- le démontage vertical facilite le nettoyage
- entraxe: 136-216 mm
- charge supportée par l'abattant: 240 kg
- 10 ans de garantie



Type de construction

Wrap-over

Designer

Pressalit

Année de design

2019



Pressalit Comfort D2 1050

Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable

Matériaux

Abattant :

Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Antibactérien :

Cet abattant de toilette contient un additif antibactérien avec du verre au phosphate d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries.

Plots stabilisateurs :

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :

Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

Charnières :

Acier inoxydable et thermoplastique.

Capacité du produit

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

Poids net

2,748 kg

Dimensions de carton

488x388x72 mm

Poids de carton

3,139 kg

Dimensions de colis

500x400x368 mm

Poids de colis

15,695 kg

Nombre par colis

5

Colis par palette

18

Nombre par palette

90



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1050**Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable**

Nettoyage

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®