



PRESSALIT®

Pressalit Raja 430

Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. universal beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

430000-BM5999
VVS: 615023000
NRF: 6190861
RSK: 7904446
EAN: 5708590218366

Vores designer lod sig inspirere af rokken (hele dén fiske-familie hedder Raja til fornavn - på latin) og som sit forbillede har Raja-sædet store, flot svungne former. Den unikke form og grandiose dimensionering gør, at sædet nærmest svæver over toiletskålen. Det ser godt ud - og det betyder, at Raja passer til stort set alle toiletskåle. Sædet har soft close og lift-off funktion for let rengøring.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Raja", art. nr. 430 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BM5 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- indbygget soft close funktion
- centerafstand: 105-185 mm
- belastning - ringsæde 300 kg
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2003



Pressalit Raja 430

Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. universal beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på $0,08 \text{ mg/m}^3$. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 300 kg
Vægt	3,24 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	524x428x82 mm
Vægt emballeret	3,84 kg
Vægt pr. kolli	3,84 kg
Antal pr. kolli	1
Kolli pr. palle	40
Antal pr. palle	40
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Raja 430**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. universal beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®