




# PRESSALIT®

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>         | PLUS väggskena, 1200 mm<br>R9812112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Färg</b>                                 | VVS:615841112<br>NRF:7501015<br>EAN:5708590305776<br>HMI: 71741<br><br>Antracitgrå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Beskrivning</b>                          | <p>PLUS väggskenan används för upphängning av toalettarmstöd, duschsits och tvättställ, vilket möjliggör sidoförflyttning av dessa produkter.<br/>Ett urval av produkter som passar att fästas på skenan utan verktyg visas här nedan.</p> <p>PLUS väggskena, 1200 mm, för vågrät montering.<br/>Täckplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar.<br/>Material: Aluminium och polystyren plast.<br/>Exkl. monteringsskruv för vägg.</p> |                                                                                     |
| <b>Justerbar</b><br><b>Produktkapacitet</b> | Fast höjd<br><br>Maximal belastning: Tål - beroende på väggens kvalitet - en vertikal belastning på upp till 1 000 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Ergonomi</b><br><b>Funktioner</b>        | <p>Den vågräta skenan gör det möjligt att flytta produkterna sidledes. I miljöer med olika brukare kan skenan göra det enkelt att anpassa inredningen till den enskilda brukarens specifika behov.</p> <p>Skenan fördelar vikten på den enskilda badrumsprodukten över hela skenans längd. Produkterna kan låsas fast vid skenan, med intuitiva justerings- och låsfunktioner. Frontplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar.</p>    |                                                                                     |
| <b>Garanti</b>                              | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |



# PRESSALIT®






|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS väggskena, 1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Varunummer</b> | R9812112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rengöring</b>  | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br/>Tvättsprit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> <p><b>Link til eBVD:</b> <a href="https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3352/0/Pdf">https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3352/0/Pdf</a></p> <p>Denna produkt har fått följande bedömning:<br/>Byggvarubedömningen: Accepteras</p> |



PRESSALIT®

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS väggskena, 1200 mm |
| <b>Varunummer</b> | R9812112                |

## Montage i olika väggtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.                                                               |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.                                                           |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.                                                       |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8670 - Monteringsset, 3 st. bultar M8 x 35, plugg FTP M 8.<br>Måste beställas separat.                                                              |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8620 - Monteringsset, 6 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Anvend inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |



# PRESSALIT®

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS väggskena, 1200 mm |
| <b>Varunummer</b> | R9812112                |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®